

**Sorvauskääntöterä TNMG 160404, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 PR115S
GTIN	4960664035755
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Syöttö f	0,04 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	S
Laji	PR115S
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä