

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 09T308, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250052 HB7010-2
GTIN	4069515022927
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7010-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 500 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm

lastunmurtaja	SS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä