

**TPKT 1003PDR, IC882, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226509 S
GTIN	7291075313567
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	HELI3MILL
Syöttö f_z	0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	TPKT 1003PDR
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	PDR
Valmistajamerkintä	HM390 TPKT 1003PDR IC882

Laji	IC882
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		