

**Garant****Sorvauskääntöterä CNMG 160608, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250168 HB7020-2
GTIN	4069515016063
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Laji	HB7020-2

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	130 - 370 m/min
lastunmurtaja	SM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä