



XNMU 043010HP, IC716, Tyyppi: S



Tilaustiedot

Tilausnumero	221204 S
GTIN	7291075452334
Tuoteluokka	19A

Kuvaus

Malli:

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 043010HP
Sarja	LOGIQ4FEED
Syöttö f_z	0,4 mm
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,8 mm
tyyppi	S
Nirkon säde	1 mm
Malli	HP

Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Laji	IC716
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		