

Garant**Sorvauskääntöterä SNMG 150616, rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251332 HB7020-2
GTIN	4069515017763
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SG
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150616
Laji	HB7020-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 360 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Rouhinta

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä