

**SZMU 080412PNTR, IC810, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p,max} = 5,0$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,25 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Sarja	NEODO
Terän paksuus E	4,76 mm
Malli	PNTR
Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080412PNTR IC810

ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080412PNTR
Laji	IC810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG	sopii rajoituksin	280 m/min	K
GGG	soveltuu	260 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		