

Garant**Sorvauskääntöterä TCMT 16T308, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260988 HB7035-2
GTIN	4069515021777
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7035-2
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Nirkon säde	0,8 mm
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	80 - 290 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308

Koneistusehto

voimakkaasti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä