

**TDKT 1505PDR, IC5400, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	HELI3MILL
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Syöttö f_z	0,15 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TDKT 1505PDR
Malli	PDR
Valmistajamerkintä	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Laji	IC5400
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	240 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		