

**Garant****Sorvauskääntöterä CNMG 120408, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250060 HB7010-2 |
| GTIN         | 4069515015660   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                   |
| Syöttö f                        | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm              |
| Lastuava aine                   | KM                  |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 170 - 500 m/min     |
| lastunmurtaja                   | SS                  |
| Laji                            | HB7010-2            |
| Pääkäyttöalue                   | P                   |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 120408         |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,3 - 2 mm          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely         |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | jatkuva                         |
| Tuotetyyppi   | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |