

**DCMT 11T302, Laji: IC807****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260391 IC807  |
| GTIN         | 7291075338133 |
| Tuoteluokka  | 26B           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva                         |
| Nirkon säde                     | 0,2 mm                          |
| Laji                            | IC807                           |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DCMT 11T302                     |
| Pääkäyttöalue                   | P                               |
| Sarja                           | ISOTURN                         |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| lastunmurtaja                   | F3P                             |
| Syöttö f                        | 0,08 - 0,3 mm/kierr,            |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,15 - 2 mm                     |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 245 m/min                  |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Valmistajamerkintä              | DCMT 11T302-F3P IC807           |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

