

Garant**Sorvauskääntöterä SC.T 120404, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260765 HB7020-2
GTIN	4069515021159
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	HB7020-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 350 m/min

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä