

Garant**Sorvauskääntöterä TC.T 110204, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260982 HB7035-2 |
| GTIN | 4069515021654 |
| Tuoteluokka | 21G |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Syöttö f | 0,08 - 0,3 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Lastuava aine | KM |
| lastunmurtaja | SM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 290 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | TCMT 110204 |
| Pääkäyttöalue | P |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Toleranssi | M |
| Laji | HB7035-2 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä