

**DCMT 11T308, Laji: IC807****Tilastiedot**

Tilausnumero	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Sarja	ISOTURN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 245 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	F3P
Laji	IC807
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,15 - 2 mm
Valmistajamerkintä	DCMT 11T308-F3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä