

**VCMT 160402, Laji: IC807****Tilastiedot**

Tilausnumero	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	F3P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 245 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Laji	IC807
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160402
Sarja	ISOTURN
Valmistajamerkintä	VCMT 160402-F3P IC807
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä