

Garant**Sorvauskääntöterä SC.T 120408, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7010-2
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä