


**CNMG 120408, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 380 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 3,5 mm
lastunmurtaja	F3P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	IC8250
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-F3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä