

**Garant****Sorvauskääntöterä CNMG 120412, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250160 HB7035-2
GTIN	4069515016001
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 320 m/min
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	1,2 mm

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä