


**CNMG 120408, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,85 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	M3P
Pääkäyttöalue	P

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Laji	IC8150
Valmistajamerkintä	CNMG 120408-M3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä