


Garant**Sorvauskääntöterä TCMT 16T308, viimeistelyyn****Tilastiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260958 HB7035-2 |
| GTIN | 4069515021531 |
| Tuoteluokka | 21G |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Syöttö f | 0,07 - 0,25 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 350 m/min |
| Lastuava aine | KM |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Laji | HB7035-2 |
| ISO-koodi-kääntöterä | TCMT 16T308 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| lastunmurtaja | SS |
| Pääkäyttöalue | P |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä