

Garant**Sorvauskääntöterä SC.T 120408, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260766 HB7020-2
GTIN	4069515021210
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7020-2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 350 m/min
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä