


**CNMG 120412, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	M3P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 380 m/min
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Laji	IC8250
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Valmistajamerkintä	CNMG 120412-M3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä