

**DNMG 150604, Laji: IC6015****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	IC6015
lastunmurtaja	F3M
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	DNMG 150604-F3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä