

Garant**Sorvauskääntöterä CCMT 09T308, keskikarkeaan työstöön, Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260153 HB7020-2
GTIN	4069515019965
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HB7020-2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	WSM
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 410 m/min
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä