

**DNMG 150604, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
lastunmurtaja	F3P
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Syöttö $f$	0,08 - 0,25 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
Laji	IC8150
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Valmistajamerkintä	DNMG 150604-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä