

Garant**Sorvauskääntöterä DC.T 11T302, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260458 HB7020-2
GTIN	4069515020589
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 350 m/min
lastunmurtaja	SM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	HB7020-2
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä