

**DNMG 150608, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	M3P
Laji	IC8150
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Valmistajamerkintä	DNMG 150608-M3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä