

Garant**Sorvauskääntöterä SNMG 120404, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251142 HB7020-2
GTIN	4069515017442
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	160 - 400 m/min
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020-2
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä