

**Garant****Sorvauskääntöterä CNMG 120416, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250162 HB7010-2 |
| GTIN         | 4069515016025   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva             |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 140 - 440 m/min     |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 120416         |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,3 - 4 mm          |
| Toleranssi                      | M                   |
| Lastuava aine                   | KM                  |
| lastunmurtaja                   | SM                  |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                   |
| Syöttö $f$                      | 0,2 - 0,5 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue                   | P                   |
| Laji                            | HB7010-2            |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Nirkon säde                     | 1,6 mm                          |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |