

**DNMG 150608, Laji: IC8150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	F3P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,08 - 0,25 mm/kierr,
Laji	IC8150
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Valmistajamerkintä	DNMG 150608-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä