

**VNMG 160408, Laji: IC6015****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
lastunmurtaja	M3M
Laji	IC6015
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	M

Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Valmistajamerkintä	VNMG 160408-M3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä