

**VNMG 160408, Laji: IC8250****Tilastiedot**

Tilausnumero	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	F3P
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 380 m/min
Syöttö f	0,08 - 0,24 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM

Laji	IC8250
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Valmistajamerkintä	VNMG 160408-F3P IC8250
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä