

**VNMG 160404, Laji: IC6015****Tilastiedot**

Tilausnumero	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	M3M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Laji	IC6015
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Valmistajamerkintä	VNMG 160404-M3M IC6015
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä