

**VNMG 160408, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Tuoteluokka	26B

Kuvaus**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Laji	IC6025
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	F3M
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Valmistajamerkintä	VNMG 160408-F3M IC6025
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä