

**VNMG 160404, Laji: IC8150****Tilastiedot**

Tilausnumero	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Laji	IC8150
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,08 - 0,24 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
lastunmurtaja	F3P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,4 - 2,5 mm
Valmistajamerkintä	VNMG 160404-F3P IC8150
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä