

**DNMG 150612, Laji: IC6025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250811 IC6025
GTIN	7291075305098
Tuoteluokka	26B

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 230 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
lastunmurtaja	M3M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	IC6025

Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Valmistajamerkintä	DNMG 150612-M3M IC6025
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä