

**HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 100/6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	226490 100/6
GTIN	7291075313109
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,6 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	195 mm
Terien lkm Z	6
Terän $\varnothing D_c$	100 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	32 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,7 astetta

Porrastuspituus L kun α_{\max}	1072,2 mm
$\varnothing D_3$	95,6 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	199 mm
Sarja	HELI3MILL
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D100-6-32-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2