

**HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	3,7 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,9 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kiinnitysreiän Ø	27 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	155 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	833,9 mm
Sopiva kääntöterä	TD..1505..

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	159 mm
Terien lkm Z	7
Terän $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Sarja	HELI3MILL
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D080-7-27-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2