



## HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 100/8mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,7 astetta
Sarja	HELI3MILL
Ø D <sub>3</sub>	95,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	199 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	100 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	195 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	3,6 mm
Terien lkm Z	8
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	1072,2 mm
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D100-8-32-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2