




## HELIGRIP-leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w / kulmasäde R: 5/0,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273405 5/0,8
GTIN	7291075029062
Tuoteluokka	26C

### Kuvaus

**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	5 mm
Syöttö f pisto	0,11 - 0,21 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Kulman säde R	0,8 mm
INSL	19 mm

Syöttö f sorvaus	0,23 - 0,35 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,12 - 0,24 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	3 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	1 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 5008Y IC830
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
Laji	IC830
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen