



## HELIGRIP-leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w / kulmasäde R: 4/0,4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273405 4/0,4
GTIN	7291075029048
Tuoteluokka	26C

### Kuvaus

**Malli:**

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeä leikkaus. Pienemmät leikkuuvoimat.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Kulman säde R	0,4 mm
Syöttö f pisto	0,09 - 0,15 mm/kierr,
Pistoleveys w	4 mm
Syöttö f sorvaus	0,18 - 0,24 mm/kierr,

INSL	19 mm
Syöttö f aksiaalinen pisto	0,1 - 0,24 mm/kierr,
Syöttö f tasosorvaus	0,15 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Sarja	HELI-GRIP
Lastuamissyvyys $a_{p\ max}$	2,4 mm
Lastuamissyvyys $a_{p\ min}$	0,5 mm
Valmistajamerkintä	GRIP 4004Y IC830
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	F
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
Laji	IC830
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen