

**XNMU 040310T, IC830, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,8 mm
tyyppi	ST1400
Sarja	LOGIQ4FEED
Syöttö f_z	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 040310T
Malli	S

Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310T IC830
Laji	IC830
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		