

**HOLEX****Sisäsorvausterä oikea standardin DIN 4973 (ISO 8) mukaan, P20/K25, Varren nelikulmio: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296325 10
GTIN	4045197518507
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallia** – teräsvarret, 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> kestävyys ja jyrisyty, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissa on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Porauksille, Ø alkaen	18 mm
Varren nelikulmio	10 mm
Kokonaispituus	150 mm
Lastuava aine	P20/K25
Tuotetyyppi	Sorvausterä

