

**XNMU 040310RM-HP, IC808, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 0,8$  mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 040310RM-HP
tyyppi	INOX
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,8 mm
Nirkon säde	1 mm
Syöttö $f_z$	0,8 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Malli	RM-HP

Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Laji	IC808
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
Inconel	sopii rajoituksin	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		