

**TDKT 1505PDR, IC882, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226563 S
GTIN	7291075312621
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	HELI3MILL
ISO-koodi-kääntöterä	TDKT 1505PDR
tyyppi	S
Syöttö f_z	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Malli	PDR

Valmistajamerkintä	HM390 TDKT 1505PDR IC882
Laji	IC882
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		