

Garant**Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti:
0,45Nm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	211750 0,45
GTIN	4045197607584
Tuoteluokka	21B

Kuvaus

Malli:

Momenttiruuvitaltta tukevalla 2K-poikittaisvääntimellä ja kiinteällä vääntömomentilla. Vääntömomentti on kiinteästi säädetty. Kiinnityksessä kestopagneetit.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa **kuuluvasti ja tuntuvasti**. Irrotuksen kautta käyttäjälle kerrotaan selvästi, että asetettu arvo on saavutettu.

Käyttö:

Yhdessä **1/4 tuuman Bits-kärkien** kanssa, joissa on **C 6,3** - tai **E 6,3-varsi**, esim. **Torx Plus® -kärki** nro **674252**. Ihanteellinen kääntöterien tarkkaan kiinnitykseen määritetyllä kiristysmomentilla.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Toimitus **ilman** Bit-terää.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	50 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±15 %
asetettu vääntömomentti	0,45 Nm
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
Laukaisuarvon asetus	esiasetettu
Kokonaispituus L	107 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Liitännämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Lukema valittavissa	Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuperiaate	mekaaninen pitkä laukaisu
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Palaute	irrottava
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

Tarvikkeet

"TQ-asema" – momenttiruuvitalttojen säilytysteline

659964