

Garant**Upotusjyrsin 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidentävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Terän Ø D _c	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L _{ges}	47 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	58 mm

Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	62 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	22,34 mm
Porrastuskulma α_{max}	7,65 astetta
$\varnothing D_3$	26 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7