

**Garant****TCMT 110204, Laji: CU7010****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260952 CU7010 |
| GTIN         | 4045197670724 |
| Tuoteluokka  | 21G           |

**Kuvaus**

TCMT 110204 CU7010 Laji: CU7010  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 210 m/min  
Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 80 - 140 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde                     | 0,4 mm               |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,2 mm/kierr, |
| lastunmurtaja                   | SS                   |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 90 - 210 m/min       |
| Pääkäyttöalue                   | P                    |
| Oheiskäyttö                     | M                    |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 1,5 mm         |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Laji                             | CU7010                          |
| Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö | 80 - 140 m/min                  |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys  | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                    | Cermet                          |
| Pinnoitus                        | pinnoittamaton                  |
| ISO-koodi-kääntöterä             | TCMT 110204                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä       | 3                               |
| Tuotetyyppi                      | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |