

**HOLEX****Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, P20/K25, Varren nelikulmio: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 297135 16     |
| GTIN         | 4045197521378 |
| Tuoteluokka  | 22E           |

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallia** – teräsvarret, 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> kestävyys ja jyrkyt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Porauksille, Ø alkaen                | 40 mm   |
| Terän leveys                         | 5 mm    |
| enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub> | 12 mm   |
| Varren nelikulmio                    | 16 mm   |
| Kokonaispituus                       | 180 mm  |
| Lastuava aine                        | P20/K25 |

Tuotetyyppi

Sorvausterä