

Garant**Upotusjyrsin 93°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Kiinnityskierre M	M12
Terän Ø D _c	25 mm
Sopiva kääntöterä	VDGT 11T2..
Terien lkm Z	3

Pyöröporausjyrsintä a_p	3,5 mm
Porrastuskulma α_{max}	4,01 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	21,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219801
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9